



# 产品认证证书

证书编号: CQC17001164236

发证日期: 2023年09月01日  
有效期至: 2028年08月31日

**委托人名称** Analog Devices.Inc  
**及注册地址** 804 Woburn StreetWilmingtonMA 美国

**制造商名称** Analog Devices.Inc  
**及注册地址** 804 Woburn StreetWilmingtonMA 美国

**生产企业名称** Analog Devices Gen. Trias  
**及生产地址** Gateway Business Park, Javalera, Geb. Trias, Cavite,菲律宾

**产品名称和系列、规格、型号** 数字隔离器  
见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

**产品标准和技术要求** GB 4943.1-2022

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求,特发此证。  
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2017年08月01日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心





# 产品认证证书

证书编号：CQC17001164236

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

ADuM2210SRWZ ,ADuM2210TRWZ ,ADuM2210WSRWZ ,ADuM2210WTRWZ ,ADuM2211SRWZ ,  
ADuM2211TRWZ , ADuM2211WSRWZ , ADuM2211WTRWZ , 以上型号差异仅为功能定义与命名方  
式不同，外部爬电距离：7.7mm，通过热循环测试，加强绝缘：最大工作电压：380V 有效值，537V 峰  
值，基本绝缘：最大工作电压：760V 有效值，1075V 峰值。

ADuM2210SRIZ , ADuM2210TRIZ , ADuM2211SRIZ , ADuM2211TRIZ , 以上型号差异仅为功能定义  
与命名方式不同，外部爬电距离：8.3mm，通过热循环测试，加强绝缘 最大工作电压：410V 有效值，  
578V 峰值，基本绝缘：最大工作电压：820V 有效值，1159V 峰值。

以上两个大类之间的差异为功能定义不同，封装尺寸不同，命名方式不同，已经补充相关测试，不影响安  
全性能合格的结论。



中国质量认证中心



# CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC17001164236

Valid from: Sep.01,2023

Valid until:Aug.31,2028

**NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT** Analog Devices.Inc  
804 Woburn StreetWilmingtonMA USA

**NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER** Analog Devices.Inc  
804 Woburn StreetWilmingtonMA USA

**NAME AND LOCATION OF THE FACTORY** Analog Devices Gen. Trias  
Gateway Business Park, Javalera, Geb. Trias, Cavite, Philippines

**PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION** Digital Isolator  
See Appendix(Altitude up to 5000m)

**THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS** GB 4943.1-2022

**TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES** Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2022.

Date of original issued: Aug.01,2017

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE







# CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : CQC17001164236

page 1 of 1

paper:

This certificate and attachments shall be used at the same time, and the verification instructions can be found in the main certificate.

ADuM2210SRWZ , ADuM2210TRWZ , ADuM2210WSRWZ , ADuM2210WTRWZ , ADuM2211SRWZ , ADuM2211TRWZ , ADuM2211WSRWZ , ADuM2211WTRWZ , 以上型号差异仅为功能定义与命名方式不同,外部爬电距离:7.7mm,通过热循环测试,加强绝缘:最大工作电压:380V 有效值,537V 峰值,基本绝缘:最大工作电压:760V 有效值,1075V 峰值。

ADuM2210SRIZ , ADuM2210TRIZ , ADuM2211SRIZ , ADuM2211TRIZ , 以上型号差异仅为功能定义与命名方式不同,外部爬电距离:8.3mm,通过热循环测试,加强绝缘 最大工作电压:410V 有效值,578V 峰值,基本绝缘:最大工作电压:820V 有效值,1159V 峰值。

以上两个大类之间的差异为功能定义不同,封装尺寸不同,命名方式不同,已经补充相关测试,不影响安全性能合格的结论。



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE